

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250022 32/19  |
| GTIN               | 4045197782687 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cod ISO Suport                      | PCKNR/L 3232P19     |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub>  | 40 mm               |
| Set de arcuri                       | 259044 7            |
| Lungime cap L <sub>1</sub>          | 40 mm               |
| Mărimea plăcuței                    | 19 mm               |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 13           |
| Mărime coadă                        | 32 mm               |
| Plăcuță amovibilă compatibilă       | CN.. 1906..         |
| Set de știfturi elastice            | 259047 5            |
| Portplăcuță                         | 259031 36           |
| Lungimea totală L                   | 170 mm              |
| Pârghie cu articulație              | 259015 13           |
| Standard                            | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare                    | pe dreapta          |
| Răcire interioară                   | nu                  |
| Unghi de reglare κ                  | 75 grad             |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Utilizare  | Strunjire frontală |
| Utilizare  | Strunjire frontală |
| Utilizare  | Strunjire frontală |
| Tip produs | Cuțit de strunjit  |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 13 | 259018 13 |
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 7            | 259044 7  |
| Pârgă cu articulație Tip 13              | 259015 13 |
| Portplăcuță Tip 36                       | 259031 36 |