

**Clește de prindere cu falcă inferioară rabatabilă, Lungimea totală: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	708903 250
GTIN	3662424019845
Clasa articolului	73R

Descriere**Execuție:**

Simplu și sigur de manevrat. Deschidere rapidă și fără efort datorită **comutatorului de declanșare** de la mânerul inferior. Cu rază mare de prindere și adâncime mare de prindere, reglare rapidă în 5 poziții și ajustare fină suplimentară. Falcă inferioară îndoită în adâncime pentru prinderea profilurilor în formă de U și unghiulare, a țevilor etc. Fălci de prindere dințate și corp de clește robust din oțel pentru arcuri. Clește nichelat în totalitate.

Aplicație:

Pentru fixarea sigură a profilurilor, materialelor plate și a țevilor. Presiune de strângere reglabilă până la 10.000 N.

Material:

Bacuri de prindere din oțel crom-molibden-vanadiu; forjate în matriță.

Descriere tehnică

Deschidere pentru material unghiular	50 mm
Lungimea fălcilor	60 mm
Lungimea totală	250 mm
Deschidere pentru material rotund	110 mm
Tip produs	Clește de prindere