

Weidmüller **Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă, manșoane din 2 componente izolată VDE, Lungimea totală: 185mm****Date comandă**

Numărul de comandă	730250 185
GTIN	4008190020163
Clasa articolului	73H

Descriere**Execuție:**

Mânere cu **izolare de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Cap cu tăișuri în formă de seceră. Brațe cu mânere protejate cu plastic. Taie neted și curat, fără strivire.

Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Putere de tăiere	35 mm ²
Lungimea totală	185 mm
Putere tăiere până la Ø de	8 mm
Denumirea producătorului	KT8
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon de plastic
Confirmare	mecanic, cu o mână
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță

Suprafață	luciu metalic
Cu arc deschidere	nu
Tip produs	Foarfecă