

Weidmüller **Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă, manșoane din 2 componente izolată VDE, Lungimea totală: 225mm****Date comandă**

Numărul de comandă	730250 225
GTIN	4008190181970
Clasa articolului	73H

Descriere**Execuție:**

Mânere cu **izolare de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Cap cu tăișuri în formă de seceră. Brațe cu mânere protejate cu plastic. Taie neted și curat, fără strivire.

Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Putere de tăiere	70 mm ²
Putere tăiere până la Ø de	12 mm
Lungimea totală	225 mm
Denumirea producătorului	KT12
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon de plastic
Confirmare	mecanic, cu o mână
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță
Suprafață	luciu metalic

Cu arc deschidere

nu

Tip produs

Foarfecă