



Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 21 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	638166
GTIN	4018754260836
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi / piulițe gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20 precum și pentru bujii.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 15 buc. Cod 642200 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Chei tubulare pentru bujii: 1 buc. Cod 642450 Ref. 16

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300

Prelungitoare: 2 buc. Cod 641000 Ref. 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641600

Clichet: 1 buc. Cod 640100

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Lungime: 454 mm

Lățime: 253 mm

Înălțime: 64 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 10-30 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Număr de piese	21
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-30 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	454 mm
Lățime	253 mm
Înălțime	64 mm