

Capăt de bare pentru strunjire interioară pentru turelă rotundă, Tip B, Ø de prindere: 10 mm



Date comandă

Numărul de comandă

319163 10

GTIN

4251414900271

Clasa articolului

38T

Descriere

Execuție:

Pentru prima dată s-a reușit proiectarea unui suport de bază, care să fie folosit la capete-revolver cu turelă rotundă și poligonală. Indiferent de mecanismul de reglare. Sistem construit modular.

Avantaje:

- **Toate sculele cu conexiune directă RI.**
- **Reducerea costurilor prin depozitare eficientă.**
- **Productivitate ridicată datorită unei poziționări îmbunătățite.**

Notă:

Recomandat pentru bare pentru strunjire interioară cu amortizarea vibrațiilor Cod 264902 – 264908, Cod 264910 – 264922 sau scule cu coadă cilindrică (ex.: bare VHM începând de la Ø 10 mm).

Lungime L: 60 mm

Descriere tehnică

Ø de prindere

10 mm

Lungime L

60 mm

Suport

Tip B