

## Capăt de bare pentru strunjire interioară pentru turele poligonale, Tip C H = 150, Ø de prindere: 10 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319174 10
GTIN	4251414900578
Clasa articolului	38T

### Descriere

#### Execuție:

Pentru prima dată s-a reușit proiectarea unui suport de bază, care să fie folosit la capete-revolver cu turelă rotundă și poligonală. Indiferent de mecanismul de reglare.

Sistem construit modular.

#### Avantaje:

- **Toate sculele cu conexiune directă RI.**
- **Reducerea costurilor prin depozitare eficientă.**
- **Productivitate ridicată datorită unei poziționări îmbunătățite.**

#### Aplicație:

Utilizabil pe dreapta și pe stânga la adaptarea capacului de închidere.

#### Notă:

Recomandat pentru bare pentru strunjire interioară cu amortizarea vibrațiilor Cod 264902 – 264908, Cod 264910 – 264922 sau scule cu coadă cilindrică (ex.: bare VHM începând de la Ø 10 mm).

Lungime L: 60 mm

### Descriere tehnică

Ø de prindere	10 mm
Lungime L	60 mm

Suport

Tip C H = 150