

Suport pentru știfturi de control în două culori, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	483935 1
GTIN	2050001863157
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Suport pentru știft de control, turnat sub presiune, cu șurub de strângere. Pentru prinderea a două știfturi de control, în limitele unui câmp de toleranță.

Părțile „TRECE” și „NU TRECE” marcate colorat clar cu marcaj verde și roșu.

Gamă de Ø: 1 - 1,99 mm

Lungimea suportului: 60 mm

Descriere tehnică

Gamă de Ø	1 - 1,99 mm
Lungimea suportului	60 mm
Tip produs	Suport pentru știfturi de control