



## Salopetă Calitate, negru / gri, Mărime DE: 110



### Date comandă

Numărul de comandă	091432 110
GTIN	7330509386965
Clasa articolului	04T

### Descriere

#### Execuție:

Colecție industrială cu multe funcții din **material rezistent la uzură**. Elaborată pentru a face față solicitărilor dure din fiecare zi de lucru. Spălare industrială recomandată conform **EN ISO 15797**. Toate articolele dispun de un buzunar detașabil pentru legitimație.

- **Buzunar la spate cu clapă.**
- **Buzunar pe picior cu spațiu pentru telefon mobil, insignă și pixuri.**
- **Buzunar lateral și pentru metru.**

**Salopetă** cu talie reglabilă precum și bretele elastice.

- **Buzunar la piept cu clapă în culoare contrastantă și buzunar pentru pixuri.**
- **Buzunar interior cu fermoar.**
- **Cataramă fără metal.**
- **Cu buclă pentru ciocan în lateral.**

#### Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare țării dumneavoastră le găsiți în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.

**Salopetă** de culoare **albastru marin / granulat** Cod 091431.

Se livrează la cerere și în alte culori.

Găsiți tabelul cu mărimi la îmbrăcăminte prin comparație cu mărimile internaționale pe pagina noastră cu prezentarea generală.

Componentele țesăturii: 35% bumbac

Componentele țesăturii: 65% poliester  
 Gramaj material / Densitate țesătură: 240 g/m<sup>2</sup>  
 Îmbrăcăminte standard: Standard Eco-Tex 100  
 Spălare: 70 °C rufe colorate

## Descriere tehnică

Ref FR	48L
Mărime DE	110
Mărime IT	48L
Serie	Industrie
Service special	Broderie
Mărime NL	C154
Mărime SE	D96
Mărime ES	48L
Sex	Bărbați
Componentele țesăturii	35% bumbac
Componentele țesăturii	65% poliester
Gramaj material / Densitate țesătură	240 g/m <sup>2</sup>
Îmbrăcăminte standard	Standard Eco-Tex 100
Spălare	70 °C rufe colorate
Înălbire	A nu se folosi înălbitori
Curățare chimică	Curățare cu percloretlenă
Uscare	Uscare ușoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare	La temperaturi de până la maxim 200°C
Culoarea	negru / gri
Tip produs	Salopetă