



Salopetă Calitate, negru / gri, Mărime DE: 25



Date comandă

Numărul de comandă	091432 25
GTIN	7330509387092
Clasa articolului	04T

Descriere

Execuție:

Colecție industrială cu multe funcții din **material rezistent la uzură**. Elaborată pentru a face față solicitărilor dure din fiecare zi de lucru. Spălare industrială recomandată conform **EN ISO 15797**. Toate articolele dispun de un buzunar detașabil pentru legitimație.

- **Buzunar la spate cu clapă.**
- **Buzunar pe picior cu spațiu pentru telefon mobil, insignă și pixuri.**
- **Buzunar lateral și pentru metru.**

Salopetă cu talie reglabilă precum și bretele elastice.

- **Buzunar la piept cu clapă în culoare contrastantă și buzunar pentru pixuri.**
- **Buzunar interior cu fermoar.**
- **Cataramă fără metal.**
- **Cu buclă pentru ciocan în lateral.**

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare țării dumneavoastră le găsiți în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.

Salopetă de culoare **albastru marin / granulat** Cod 091431.

Se livrează la cerere și în alte culori.

Găsiți tabelul cu mărimi la îmbrăcăminte prin comparație cu mărimile internaționale pe pagina noastră cu prezentarea generală.

Componentele țesăturii: 35% bumbac

Componentele țesăturii: 65% poliester
 Gramaj material / Densitate țesătură: 240 g/m²
 Îmbrăcăminte standard: Standard Eco-Tex 100
 Spălare: 70 °C rufe colorate

Descriere tehnică

Mărime DE	25
Ref FR	46C
Mărime IT	46C
Serie	Industrie
Service special	Broderie
Mărime NL	D100
Mărime SE	D96
Mărime ES	46C
Sex	Bărbați
Componentele țesăturii	35% bumbac
Componentele țesăturii	65% poliester
Gramaj material / Densitate țesătură	240 g/m ²
Îmbrăcăminte standard	Standard Eco-Tex 100
Spălare	70 °C rufe colorate
Înălbire	A nu se folosi înălbitori
Curățare chimică	Curățare cu percloretlenă
Uscare	Uscare ușoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare	La temperaturi de până la maxim 200°C
Culoarea	negru / gri
Tip produs	Salopetă