

**Disc de circular expert for Stainless Steel, Ø foi D: 355mm****Date comandă**

Numărul de comandă	583900 355
GTIN	3165140839983
Clasa articolului	54B

**Descriere****Execuție:**

Discuri de debitat de precizie din **oțel dur care amortizează zgomotele și vibrațiile**. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. **Stratul de acoperire** previne aderențele, păstrează discul frezei rece și îl protejează de coroziune. **Cepurile de carbură cu tăiere de precizie** garantează o durabilitate ridicată și cel mai bun rezultat la tăiere.

**Aplicație:**

Pentru **prelucrarea oțelului inoxidabil**. Cepuri de freză din **Cermet** cu duritate deosebit de ridicată și rezistență la uzură. Nu sunt recomandate pentru oțel bogat aliat. Forma dinților: dinte plat trapezoidal, unghi de degajare neutru. Pentru ferăstraie cu tăieri oblice și de retezat.

**Notă:**

**Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.**

**Descriere tehnică**

Ø găurii	25,4 mm
Ø	355 mm
Număr de dinți	90

Lățime de tăiere B	2,5 mm
Tip produs	Disc de circular