

HOLEX**Disc de șlefuire în evantai speed ZA plat, Ø 115 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5294 80
GTIN	4062406201722
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

- **Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de șlefuire.**
- **Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
- **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanță.**

speed - Disponere plană a lamelelor pentru **un volum mare de** aşchiere și o durabilitatea ridicată.

Correspunde 565294.

Aplicație:

Teșire precisă, prelucrarea muchiilor și șlefuirea suprafețelor.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	115 mm

Descrierea formei	plat
Conținut	100
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de șlefuire în evantaispeed ZA plat Granulație 80	565294 80
--------------------------------------------------------	-----------