



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR1235



### Date comandă

Numărul de comandă	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Softgrip.**

**Raport performanță - greutate de top** cu moment de torsiune de până la 20 Nm pentru înșurubare puternică cu o greutate mică și lungime redusă a capului de 163 mm.

Durabilitate mare datorită **motorului CE fără perii.**

#### Livrare:

Inclusiv încărcător și L-BOXX.

#### Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073851 – 073866.

### Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	19 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	0 - 10 mm
Vibrație maximă conform EN	<1,9 m/s <sup>2</sup>
Interval de turație treapta 1	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Număr de acumulatoare incluse	2
Moment maxim de rotație moale	15 Nm
Interval de turație treapta 2	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Capacitate acumulator	3 Ah
Denumirea producătorului	GSR 12V-35
Model constructiv motor	Motor fără perii
Utilizare tipică	Strong
Greutate	0,8 kg
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Moment maxim de rotație dur	30 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	12V
USP2	Motor fără perii, în I-Boxx

## Accesorii

Încărcător de acumulatori Tip GAL1240	073866 GAL1240
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073855 B12

