

**Garant****Lamă de retezare eco, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w:  
26/2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.  
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile de la producători (de ex., EWS).

**Aplicație:**

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273893, 273894 – 274095; 274097 sau Cod 319132 – 319133 (suport VDI).

**Piese de schimb:**

Șurub de închidere Cod 279828 Ref. 2.

Placă de închidere Cod 279830 Ref. 1.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	26 mm
Pentru Ø maxim al piesei	50 mm
Lățime de canelare w	2,2 mm
Serie	Eco
Lungimea totală L	110 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da

Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare