

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 8/06mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260014 8/06 |
| GTIN | 4045197797520 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269021 1 |
| Mărimea plăcuței | 6 mm |
| Lungime cap L ₁ | 8 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Mărime coadă | 8 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. |
| Cod ISO Suport | SCACR/L 0808M06 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 8 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Șurub de strângere Tip 1 | 269021 1 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |