

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SVACR/L 1616M11
Lungime cap L ₁	26 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L	150 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200