

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/16mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261315 16/16 |
| GTIN | 4045197798176 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 1604.. |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Cod ISO Suport | SVACR/L 1616M16 |
| Lungime cap L ₁ | 40 mm |
| Lățimea funcțională L ₄ | 16 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269021 2 |
| Mărime coadă | 16 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |