



## Șurubelniță unghiulară pneumatică cu percuție compact, Tip: 7737



### Date comandă

Numărul de comandă	079200 7737
GTIN	015451761158
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță unghiulară cu percuție, compactă, puternică cu carcasă din aluminiu. Structură extrem de plată. Comutare cu o singură mână și un **mecanism de percuție cu un ciocan durabil**.

### Descriere tehnică

Greutate	1,12 kg
Turație maximă	9000 min <sup>-1</sup>
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Intervalul momentului de torsiune	34 - 224 Nm
Debit maxim de aer necesar	703,8 l/min
Zgomot de lucru	93 dB(A)
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Vibrație maximă conform EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
Lungime	240 mm

Denumirea producătorului	7737
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Șurubelniță