



Bolțuri de prindere forma C Oțel aplatizat, Ø D: 50 mm



Date comandă

Numărul de comandă	370042 50
GTIN	2050001883513
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Oțel călit și rectificat.

Aplicație:

Poziționarea pieselor cu dimensiuni potrivite.

Toleranțele la distanțele între găuri pot fi înlăturate.

Ø exterior d_{n6} : 50 mm

Lungime 1: 50 mm

Lungimea gulerului L_2 : 50 mm

Filet M: M6

Descriere tehnică

Lungime 1	50 mm
Ø exterior D	50 mm
Filet M	M6
Lungimea gulerului L_2	50 mm
Ø exterior d_{n6}	50 mm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive

