

**Garant****Cuțit de strunjit, dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	CRSNR/L 2525M12
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Bridă	259035 3
șurub pentru portplăcuță	259025 2
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Portplăcuță	259031 43
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RN.. 1207..
Lungimea totală L	150 mm
Portplăcuță pentru gheară	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Unitate cu gheară Tip 3	259035 3
Portplăcuță Tip 43	259031 43
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259025 2
Portplăcuță gheară Tip 1	259041 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500