



Bolțuri de prindere forma D Oțel aplatizat, Ø D: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	370046 20
GTIN	2050001885197
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Oțel călit și rectificat.

Aplicație:

Poziționarea pieselor cu dimensiuni potrivite.

Toleranțele la distanțele între găuri pot fi înlăturate.

Ø exterior d_{n6} : 14 mm

Lungime 1: 14 mm

Lungimea gulerului L_2 : 20 mm

Filet M: M 5

Descriere tehnică

Lungimea gulerului L_2	20 mm
Ø exterior D	20 mm
Lungime 1	14 mm
Filet M	M 5
Ø exterior d_{n6}	14 mm