

**Știft declanșator plan, filet exterior, Filet M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	370055 M10
GTIN	2050001873576
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

**Aplicație:**

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

**Notă:**

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

Lungimea gulerului L <sub>2</sub>	10 mm
Lungime 1	18 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	10,5 mm
Filet M	M10

Ø exterior D	20 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	25 kN
Tip produs	Știft declanșator