

**Știft declanșator striat, filet interior, Filet M: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	370059 M4
GTIN	2050001877215
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet interior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Filet M	M4
Lungimea gulerului L ₂	4,4 mm
Ø exterior D	18 mm
Lungime 1	17 mm

Ø exterior D ₁	10,5 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	25 kN
Tip produs	Știft declanșator