

**Știft declanșator striat, filet interior, Filet M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	370059 M5
GTIN	2050001888273
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet interior.

**Aplicație:**

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

**Notă:**

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

Lungimea gulerului L <sub>2</sub>	6,3 mm
Ø exterior D	28 mm
Filet M	M5
Ø exterior D <sub>1</sub>	20 mm

Lungime 1	25 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Tip produs	Știft declanșator