

Garant**Freză pentru șanfrenare Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Unghi γ : 75grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215152 75
GTIN	4045197801029
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Capete de frezat robuste pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile fixate pe mai multe părți pentru stabilizarea tăierii și preluarea forțelor verticale și radiale.

Aplicație:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

Notă:

Se obțin suprafețe fără trepte.

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii executate b	7,5 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Înălțimea teșiturii executate h	27,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.T 1805..
Unghi γ	75 grad

Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Cel mai mare $\varnothing D_1$	50 mm
Lungimea teșiturii executate l	29,5 mm
Cel mai mic $\varnothing D$	35 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	60 mm
Serie	Softcut®
Avans dinte la h_{max}	0,11 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219808
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP