



## Menghină rabatabilă fără mâner, Tip: 40R



### Date comandă

Numărul de comandă	370085 40R
GTIN	2050001885470
Clasa articolului	37K

### Descriere

#### Execuție:

- Menghină rabatabilă „One Touch” cu cursă de prindere axială (H1/H2) deasupra mișcării pârghiei (stânga / dreapta).
- Corp din oțel de îmbunătățire brunat.
- Forță de strângere uniformă exercitată asupra componentei.
- Puține proeminențe datorită mânerului detașabil.

#### Aplicație:

- Pentru strângerea și deschiderea rapidă a componentelor individuale.
- Pentru lucrări ușoare de așchiere.

#### Notă:

Mânerul cu șurub cu limitarea momentului de torsiune se livrează la cerere.

Forță de strângere maximă: 1200 N

Forță manuală max. mâner: 200 N

### Descriere tehnică

Tip	40R
-----	-----

L <sub>1</sub>	40 mm
Filet M	M8
L <sub>2</sub>	20 mm
Dimensiune E	25 mm
Înălțime H	78,1 mm
B <sub>1</sub>	16 mm
Înălțime de strângere H <sub>1</sub> min.	44,1 mm
Înălțime de strângere H <sub>1</sub> max.	45,9 mm
Forță de strângere maximă	1200 N
Forță manuală max. mâner	200 N
B	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Filet M <sub>1</sub>	M6 × 12