

**Clește de sertizare cu 4 pini DigiCrimp, mâner din 2 componente, Tip: 2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	729530 2,5
GTIN	4049002095931
Clasa articolului	73T

Descriere**Execuție:**

Sertizare sigură datorită dispozitivului de blocare și a închiderii sincron a pinilor de sertizare. Închiderea pinilor de sertizare se reglează în pași de 0,01 mm și poate fi citită digital. (reglare în mm și inci). Verificarea reglării de bază cu ajutorul știftului de control alăturat. Cu funcție de recalibrare. Control electronic al sudurii cu funcție de avertizare. Funcție de reglare interogabilă. Pot fi utilizate dispozitivele de poziționare Rennsteig și MIL.

Aplicație:

Pentru contacte cu știfturi și bușe strunjite cu geometrie de sertizare analog MIL.

Livrare:

Clește de sertizare cu 4 pini în geantă.

Descriere tehnică

Lungimea totală	175 mm
Pentru secțiunea conductorului	0,08 - 2,5 mm ²
Există dispozitiv de blocare forțată	da
afișaj digital	da
Tip produs	Clește de sertizare

