

STABILA **Nivelă telescopică 80T, Lungime: 630 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 467425 630    |
| GTIN               | 4005069188795 |
| Clasa articolului  | 46M           |

**Descriere****Execuție:**

Sistem telescopic de înaltă calitate pentru prelungirea suprafeței de măsurare – nivela poate fi extinsă, în mod flexibil, la lungimea dorită. Muchie de trasare pe toată lungimea – măsurare și trasare într-un singur proces de lucru, chiar și în stare extinsă. Scală metrică imprimată pentru determinarea dimensiunilor interioare și a dimensiunilor libere. Sistem LOCK pentru fixarea lungimii setate – este împiedicată o deplasare accidentală a nivelei.

Eroare de toleranță în poziția normală: 0,5 mm/m

Lungime maximă: 1050 mm

Eroare de toleranță în stare extrasă: 1 mm/m

**Descriere tehnică**

|  |                |
|--|----------------|
| Lungime                                | 630 mm         |
| Eroare de toleranță în poziția normală | 0,5 mm/m       |
| Lungime maximă                         | 1050 mm        |
| Eroare de toleranță în stare extrasă   | 1 mm/m         |
| Tip produs                             | Nivelă cu bulă |