

STABILA **Nivelă telescopică 80T, Lungime: 800 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	467425 800
GTIN	4005069188801
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Sistem telescopic de înaltă calitate pentru prelungirea suprafeței de măsurare – nivela poate fi extinsă, în mod flexibil, la lungimea dorită. Muchie de trasare pe toată lungimea – măsurare și trasare într-un singur proces de lucru, chiar și în stare extinsă. Scală metrică imprimată pentru determinarea dimensiunilor interioare și a dimensiunilor libere. Sistem LOCK pentru fixarea lungimii setate – este împiedicată o deplasare accidentală a nivelei.

Eroare de toleranță în poziția normală: 0,5 mm/m

Lungime maximă: 1270 mm

Eroare de toleranță în stare extrasă: 1 mm/m

Descriere tehnică

Eroare de toleranță în poziția normală	0,5 mm/m
Lungime	800 mm
Lungime maximă	1270 mm
Eroare de toleranță în stare extrasă	1 mm/m
Tip produs	Nivelă cu bulă