

**Garant****Sertar suplimentar pentru masă mobilă, Tip: 75****Date comandă**

Numărul de comandă	918556 75
GTIN	4045197801739
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Sertar pentru înșurubare sub platforma de încărcare a meselor mobile specificate.

**Adaptat pentru :**

Cod 918530 Ref. T54; T56, Cod 918540 Ref. T74; T76. Cod 918550 Ref. T92. Începând cu anul de fabricație 08.2016.

**Culoare:**

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Înălțimea utilă: 75 mm

Lățime utilă: 320 mm

Adâncime utilă: 430 mm

Capacitate portantă: 20 kg

Greutate: 5,7 kg

**Descriere tehnică**

Adâncime utilă	430 mm
Greutate	5,7 kg
Înălțimea utilă	75 mm
Capacitate portantă	20 kg
Lățime utilă	320 mm

Tip produs

Sertar