



## Dispozitiv de verificare a curentului și tensiunii, Tip: 755-1



### Date comandă

Numărul de comandă	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Clasa articolului	47B

### Descriere

#### Execuție:

**Carcasă ergonomică din plastic** cu inel antialunecare, zonă de prindere cauciucată și suport pentru vârfuri de măsurare. **Măsurarea complet automată a curentului, tensiunii, rezistenței.** Vârfuri de măsurare interschimbabile. Lanternă integrată pentru luminarea locului de măsurat.

#### Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Pentru verificarea profesională a tensiunii și polarității, precum și pentru măsurarea curentului. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

#### Standard:

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

#### Livrare:

Incl. baterii Cod 081561 Ref. LR3, vârfuri de măsurare și prelungiri vârfuri de măsurare.

### Descriere tehnică

Verificare a continuității circuitelor	da
Rezistență	1 Ω - 100 kΩ
Domeniu de afișare	4000
Iluminare a punctelor de măsurare	da
Curent alternativ CA	0,1 - 200 A
Clasă de protecție IP	IP 64
Calibrarea	I4
Tensiune continuă CC	6 V - 600 V
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Tensiune alternativă CA	6 V - 600 V
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Multimetru

## Servicii

Calibrare DAkkSClește ampermetric Tip D	027060 D
CalibrareClește ampermetric Tip D	027050 D

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------