



Dispozitiv de verificare a tensiunii, Tip: 750-1



Date comandă

Numărul de comandă	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă din plastic și mâner ergonomic cu inel antialunecare pentru lucru în condiții de siguranță fără risc de alunecare. **Ecran clar 360°** cu cablu din fibră optică.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională, în mai multe etape, a tensiunii, circuitelor și polarității. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

Standard:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Livrare:

Inclusiv baterii Cod 081561 Ref. LR3, protecție vârfuri de verificare și prelungiri vârfuri de măsură.

Descriere tehnică

Verificare a continuității circuitelor	acustic / LED până la 500 kΩ
--	------------------------------

Interval de afișare CA	12 - 690 V
Clasă de protecție IP	IP 64
Verificarea sensului de rotație a câmpului	100 – 690 V
Interval de afișare CC	12 - 690 V
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Calibrarea	I1
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------