

Garant**Clește cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 45°, KW, Lungimea totală: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725550 150
GTIN	4045197815668
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic și arc de deschidere.

Cap cotit la 45°.

Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (**nu pentru metal**).

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	150 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	lustruit
Cap	Cotit la 45°
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da

Pentru materiale plastice	da
Șurub opritor reglabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Arc pentru clește cu tăiere laterală pentru plastic Tip 135/160	725510 135/160
---	----------------