



## Șubler digital pentru atelier IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	415365 300
GTIN	2050001860118
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic. Înălțimea cifrelor 8 mm, resp. 14 mm (începând de la Ref. 500 mm). Cu funcție Preset (ajustare inițială). Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Incl. baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948 Ref. USB2.

### Descriere tehnică

Lungimea ciocului	100 mm
Citire	0,0005 inch
Eroare de toleranță	0,03 mm
Citire	0,01 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	mm / inch

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

## Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032