



Șubler digital pentru atelier IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 415365 500 |
| GTIN | 2050001859105 |
| Clasa articolului | 46P |

Descriere

Execuție:

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic. Înălțimea cifrelor 8 mm, resp. 14 mm (începând de la Ref. 500 mm). Cu funcție Preset (ajustare inițială). Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Incl. baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948 Ref. USB2.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Citire | 0,0005 inch |
| Lungimea ciocului | 150 mm |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Calibrarea | A1 |
| Citire | 0,01 mm |
| Eroare de toleranță | 0,04 mm |
| Ø umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Standard | Normă de fabricație |
| Interfață | Interfață USB |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Șubler digital pentru atelier |

Servicii

| | |
|---|------------|
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm | 021000 500 |
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm | 021010 500 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Cablu de conectare Tip USB2 | 498948 USB2 |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |