



## Șubler digital pentru atelier IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 415366 300    |
| GTIN               | 2050001894014 |
| Clasa articolului  | 46P           |

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic. Înălțimea cifrelor 8 mm, resp. 14 mm (începând de la Ref. 500 mm). Cu funcție Preset (ajustare inițială). Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Incl. baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948 Ref. USB2.

### Descriere tehnică

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Citare                              | 0,0005 inch |
| Ø umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm       |
| Eroare de toleranță                 | 0,03 mm     |
| Calibrarea                          | A1          |
| Citare                              | 0,01 mm     |
| Citare comutabilă                   | mm / inch   |
| Lungimea ciocului                   | 100 mm      |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032                 |
| Număr de baterii incluse                 | 1                             |
| Clasă de protecție IP                    | IP 67                         |
| Alimentare cu energie                    | Cu baterii                    |
| Standard                                 | Normă de fabricație           |
| Interfață                                | Interfață USB                 |
| Tehnică de măsurare                      | digital                       |
| Material                                 | Oțel superior, INOX           |
| Toate componentele                       | călit                         |
| Ambalaj                                  | Cutie stabilă                 |
| Tip produs                               | Șubler digital pentru atelier |

## Servicii

|   |            |
|---|------------|
| Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm      | 021000 300 |
| Calibrare DAKK Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm | 021010 300 |

## Accesorii

|   |               |
|---|---------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cablu de conectare Tip USB2                           | 498948 USB2   |