



Burghiu din carbură, pentru beton „CYL-3”, Ø burghiului: 3 mm



Date comandă

Numărul de comandă	786005 3
GTIN	3165140186674
Clasa articolului	76K

Descriere

Execuție:

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tășului.

Coadă tip: Coadă cilindrică

Lungimea spiralei: 40 mm

Lungimea totală: 70 mm

Ø cozii: 3 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	70 mm
Ø cozii	3 mm
Ø burghiului	3 mm
Lungimea spiralei	40 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție

Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră