



## Burghiu din carbură, pentru beton „CYL-3”, Ø burghiului: 6 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	786005 6
GTIN	3165140186728
Clasa articolului	76K

### Descriere

#### Execuție:

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

**Perforator cu percuție și burghiu** cu plăcuță puternică din carbură.

#### Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tășului.

Coadă tip: Coadă cilindrică

Lungimea spiralei: 60 mm

Lungimea totală: 100 mm

Ø cozii: 6 mm

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Lungimea spiralei	60 mm
Ø burghiului	6 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea totală	100 mm
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție

Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră