

**Burghiu din carbură, pentru beton „CYL-3”, Ø burghiului: 20 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	786005 20
GTIN	3165140186858
Clasa articolului	76K

**Descriere****Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.

**Perforator cu percuție și burghiu** cu plăcuță puternică din carbură. Cu coadă în trepte.

**Aplicație:**

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială.

Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corectării tăișului.

Coadă tip: Coadă cilindrică

Lungimea spiralei: 100 mm

Lungimea totală: 160 mm

Ø cozii: 12,3 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii	12,3 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea spiralei	100 mm
Lungimea totală	160 mm
Ø burghiului	20 mm
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție

Coadă tip

Coadă cilindrică

Tip produs

Burghiu pentru piatră