



Burghiu universal din carbură „CYL-9”, Ø burghiului: 3 mm



Date comandă

Numărul de comandă	787005 3
GTIN	3165140328753
Clasa articolului	76K

Descriere

Execuție:

Plăcuță din carbură **cu tășuri rectificat**e și unghi al tășului multifuncțional. Datorită **conturului de centrare** este posibilă găurirea de centrare cu precizie și pe suprafețele dure. Coadă din oțel special călit.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:

- **Cărămidă, beton poros, materiale de construcții ușoare, materiale plastice.**
- **Gresie, ceramică, marmură, sticlă.**
- **Bară de armare în beton.**

Notă:

- **Atenție: A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**
- **Găurire mai rapidă și mai multe găuri cu o încărcătură a acumulatorului, decât perforatoarele cu percuție.**

Coadă tip: Coadă cilindrică

Lungimea spiralei: 40 mm

Lungimea totală: 70 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	70 mm
Număr de dinți Z	2
Ø burghiului	3 mm
Lungimea spiralei	40 mm
Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție

Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu universal