

**Burghiu de percuție, din carbură, „5” SDS-plus, Øxlungimea totală:
20X300mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 789005 20X300 |
| GTIN | 3165140028318 |
| Clasa articolului | 76K |

Descriere**Execuție:**

Vârf de centrare activ pentru tăiere activă în beton. Vârful din carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă și în beton armat.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghiilor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de același diametru (evitarea ruperii la încovoiere).

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Număr de dinți Z | 2 |
| Lungimea spiralei | 250 mm |
| Ø | 20 mm |
| Lungimea totală | 300 mm |
| Materialul sculei | Carbura |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | SDS Plus |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |