

bilz**Unitate de fretare compactă ISG-1000****Date comandă**

Numărul de comandă	354400
GTIN	2050001790606
Clasa articolului	35B

Descriere**Execuție:**

Manevrare simplă. Unitate de fretare compactă mică, ușoară, utilizabilă indiferent de locul de montaj. Lungimea maximă fretabilă a sculei 290 mm. Interval de fretare \varnothing 3 – 16 mm.

Livrare:

1 placă de ecranare 6 – 16 mm și 1 pereche de mănuși de protecție.

Accesorii opționale:

Plăci de ecranare Cod 354440, suporturi de bază pentru scule Cod 354225 – 354227.

Descriere tehnică

Adâncime	390 mm
Lățime	310 mm
Putere	6,5 kW
Racord	3×400V / 16A
Înălțime	640 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Unitate de fretare compactă

Accesorii

Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 50

354226 50

Suport de bază pentru portscule pentru PSC pentru coadă conică PSC 40

354227 40

Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte TempDex 710 Mărimea mănușilor 11

094630 11

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50

354225 50

Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 40

354226 40

Suport de bază pentru portscule pentru PSC pentru coadă conică PSC 30

354227 30

Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 32

354226 32

Placă de ecranare pentru ISG-1000 Pentru Ø de prindere 3-6 mm

354440 3-6

Suport de bază pentru portscule pentru PSC pentru coadă conică PSC 50

354227 50

Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte TempDex 710 Mărimea mănușilor 9

094630 9

Placă de ecranare pentru ISG-1000 Pentru Ø de prindere 6-16 mm

354440 6-16

Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 63

354226 63

Suport de bază pentru portscule pentru PSC pentru coadă conică PSC 63

354227 63

Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă conică HSK 80

354226 80

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 30

354225 30

Suport de bază pentru portscule pentru HSK pentru coadă
conică HSK 100

354226 100

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă
conică SK 40

354225 40