

**Garant**

**Corp de polizat granulație 80 (gri) grosier, Ø cap×lungimea capului:  
13X20mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	551850 13X20
GTIN	4045197804501
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Corpurile de polizat cu **corindon normal (A)** în liant de cauciuc.

**Pietrele de lustruire GARANT** excelează printr-o durabilitate ridicată, permițând realizarea rapidă a unei suprafețe fine uniforme. În funcție de model se realizează șlefuiuri fine uniforme până la șlefuiuri cu luciu. Pietrele de lustruire GARANT pot fi profilate cu pietre de îndreptare.

**Aplicație:**

**Pentru șlefuirea fină și polizarea oțelului, a oțelului inoxidabil și rezistent la acid, a materialelor cu rezistență înaltă la căldură și a metalelor neferoase.** Corpurile abrazive nu se îmbâcsesc nici la materiale unsoase. Pentru polizarea mată sau introducerea efectelor optice pe recipiente inoxidabile etc. **Prin încastrarea elastică a granulației se obține o polizare foarte fină.**

Nu este recomandată pentru muchii și suprafețe aspre.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	6 mm
Granulație	80

Descrierea formei	Cilindru
Viteză periferică recomandată	10 - 15 m/s
Ø cap	13 mm
Lungimea capului	20 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Culoarea	gri
Tip produs	Piatră de lustruire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		