

**Garant****Suport de plăcuțe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 334/999mm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 274084 334/999 |
| GTIN               | 4062406204501  |
| Clasa articolului  | 21U            |

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.

**Aplicație:**

În combinație suport de prindere Cod 274006.

**Atenție:**

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru 1. Canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru 1. canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$      | 999 mm            |
| Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$ | 100 mm            |
| Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$      | 334 mm            |
| Tip de utilizare                      | pe dreapta        |
| Cheie pentru sistem                   | da                |
| Lățime de canelare $w$                | 8 mm              |
| Tip produs                            | Suport de plăcuțe |

