

**Garant****Suport de plăcuțe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 334/999mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274086 334/999
GTIN	4062406204754
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275021 – 275048.

**Aplicație:**

În combinație suport de prindere Cod 274006.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

$D_1 = \text{Ø}$  minim pentru 1. Canelare /  $D_2 = \text{Ø}$  maxim pentru 1. canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	999 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{\max}$	100 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	334 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare $w$	8 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

