

**Garant****Suport de plăcuțe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 144/200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274088 144/200
GTIN	4062406204785
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.

**Aplicație:**

În combinație suport de prindere Cod 274006.

**Atenție:**

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru 1. Canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru 1. canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	144 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	200 mm
Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	80 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Cheie pentru sistem	da
Lăţime de canelare $w$	8 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

