

Garant**Suport de plăcuțe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 184/250mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 274088 184/250 |
| GTIN | 4062406204792 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.

Aplicație:

În combinație suport de prindere Cod 274006.

Atenție:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru 1. Canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru 1. canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Adâncime maximă de aşchiere t_{max} | 80 mm |
| \varnothing minim pentru canelarea 1 D_1 | 184 mm |
| \varnothing maxim pentru canelarea 1 D_2 | 250 mm |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cheie pentru sistem | da |
| Lăţime de canelare w | 8 mm |
| Tip produs | Suport de plăcuțe |

