

TAJIMA**Cuțit universal cu mâner din 2 componente și vârf de lucru cu 1 lamă Razar Black, 9 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	844970
GTIN	4975364111678
Clasa articolului	83M

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner din 2 componente, ușor de utilizat, cu strat de elastomer plăcut la atingere. Lama se blochează automat. **Vârf multifuncțional** pe ghidajul lamei pentru deschiderea dozelor, funcție de șurubelniță, deschiderea ambalajelor etc. Cu 1 lamă de rupere (Cod 844917 Ref. 10) în 13 trepte, **lățime de 9 mm**.

Lungimea cuțitului fără lamă: 160 mm

Lungimea lamei: 80 mm

Lățimea vârfului: 9 mm

Grosimea lamei: 0,4 mm

Număr trepte de rupere: 13

Descriere tehnică

Grosimea lamei	0,4 mm
Lungimea lamei	80 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	160 mm
Număr trepte de rupere	13
Lățimea vârfului	9 mm
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Cutie de colectare	845130
Rigle auxiliare pentru tăiere Lungime 600 mm	845360 600
Cutie de colectare, mică	845135
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „multisharp” Număr 10	844917 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „multisharp” Număr	844917
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „longlife” Număr	844915
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „experience” Număr	844910