

Mitutoyo**Micrometru de exterior Set de 3 piese, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu HM. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradăție și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

3 x micrometru de exterior 420500 Ref. 0 – 25.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Calibrarea	B1
Ø pivot	6,35 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Pasul tijei	1/50 mm
Eroare de toleranță	2 µm
Execuție suprafață măsurare	armat cu carbură
Ø tamburului micrometric	18 mm
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 3X25 mm	022000 3X25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 3X25 mm	022010 3X25

Accesorii

Micrometru de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm	420500 0-25
--	-------------