

**Garant****Ruletă Set de 3 piese, Lungime: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	461901 2
GTIN	4062406206611
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Santoprene® din două componente**.

Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

**Amortizorul inovator** din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

**Profil de aluminiu folosit** pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția anti-reflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație în mm

**Livrare:**

**3 x ruletă** Cod 461900.

**Descriere tehnică**

Lățimea benzii	13 mm
Lungime carcasă	62 mm
Lungimea benzii	2 m
Înălțime carcasă	59 mm
Lățime carcasă	26 mm
Culoarea benzii	alb

Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

### Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 3X2 m	026240 3X2
--------------------------------------	------------

### Accesorii

Ruletă Lungime 2 m	461900 2
--------------------	----------